

BON DE COMMANDE

Pour usage interne seulement

STRUCTURE D'APPOINT DE SIÈGE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

NO. DE COMMANDE DE L'ÉTABLISSEMENT

LIVRÉ À

CLIENT

NOTE


INTERVENANT

CARACTÉRISTIQUES

Matériel : Base en ABS 3/8 po

Fixation : Vis ou ancrages


A STRUCTURE STANDARD




| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--|----------------|------|--------|
| S 1000 Structure pleine largeur | | | 145 \$ |
| Largeur (L) | Profondeur (P) | | |



| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|----------------------------------|------------|------|-------|
| S 1002 Profondeur inégale | | | 30 \$ |
| Droite (D) | Gauche (G) | | |



| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|---|-----------|------|--------|
| S 1001 Structure avec crochets fixes | | | 200 \$ |
| Largeur (L) | Prof. (P) | | |



| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--|-----------|----------|--------|
| S 1003 Support à bascule pour membre amputé | | | 150 \$ |
| Largeur (L) | Prof. (P) | Position | |
| | | gauche | |
| | | droite | |

B BUTÉE ABDUCTRICE À BASCULE



| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--|-------------|-----------|----------|
| Butée abductrice standard seulement | | | 105 \$ |
| Butée standard | QTÉ. | L1 | H |
| S1012 Petite | | 3" | 3½" |
| S1013 Moyenne | | 4" | 4" |
| S1014 Grande | | 5½" | 4" |




| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|---|--|------|--------|
| S 1011 Mécanisme à bascule pour butée abductrice | | | 125 \$ |

| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|---|---|------|--------|
| S 1015 Butée abductrice sur mesure | | | 115 \$ |
| L1 | H | P | L2 |

| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--|--|------|--------|
| "G" Finition de la butée ABD avec ajout de gel 1/8" | | | 100 \$ |

| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| "C" Housse de butée seulement | | | 20 \$ |
| QTÉ. | Petite | Moyenne | Grande |

C CANEVAS DE SIÈGE À TENSION RÉGLABLE



| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|--|------------|------|--------|
| C 1057 Canevas de siège à tension réglable (ischiatique) avec siège de confort | | | 400 \$ |
| Le coussin de confort inclut un coussin de 2" d'épaisseur avec mousse de polyuréthane et de viscosité. Le recouvrement est de nylon. | | | |
| Largeur | Profondeur | | |

| MODÈLE | | QTÉ. | PRIX |
|---|------------|------|--------|
| C 1058 Canevas de siège à tension réglable (ischiatique) sans siège de confort | | | 200 \$ |
| Largeur | Profondeur | | |

Commentaires